

**Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 304397 20     |
| GTIN          | 4045197709257 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Reservespanschroef nr. 309900 | 20             |
| Afkoppellengte A-maat         | 100 mm         |
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 20 mm          |
| Buiten-Ø D                    | 52 mm          |
| Opname                        | HSK-A 100 kort |
| Opnamenorm                    | DIN 69893      |
| Opnamenorm                    | DIN 69882-4    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Vorm                               | A                                 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|