



Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™“, Maximaal draaimoment: 25 N·m



Bestelgegevens

Bestelnummer	654470 25
GTIN	5060207562607
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Compacte, handzame tester.**
- **Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).**
- **Maateenheden: N·m.**

Groot, goed afleesbaar led-display.

Voordeel:

- **Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).**
- **Ook geschikt voor gebruikers die geen 'kalibratiespecialisten' zijn.**
- **Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.**

Toepassing:

Instellen en kalibreren van ontkoppelende momentsleutels.

Nauwkeurigheid:

±1%

Levering:

In stevige kunststof koffer.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1 %

Meetbereik: 1 - 25 N·m

Afleesinstrument breedte: 175 mm

Afleesinstrument hoogte: 64 mm

Afleesinstrument diepte: 72 mm

Gewicht: 2,6 kg

Vierkant-adapter: 1/4 inch

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	25 N·m
Afleesinstrument hoogte	64 mm
Gewicht	2,6 kg
Zeskantopname	1/4 inch
Vierkant-adapter	1/4 inch
Vierkant-adapter	3/8 inch
Afleesinstrument diepte	72 mm
Meetbereik	1 - 25 N·m
Afleesinstrument breedte	175 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4

Dienstverlening

Kalibratie draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 Nm	018860 400/2
Merken Laseropschrift Type	018940