

**Gewricht-dopsleutel, Sleutelwijdte: 16X18 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621405 16X18
GTIN	4045197717351
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Kantelbare koppen (max. 200° verstelbaar).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd, rondom gepolijst

Sleutellengte L: 260 mm

Kop-Ø D₁: 21,6 mm

Kop-Ø D₂: 25,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	16 mm
Sleutellengte L	260 mm
Kop-Ø D ₁	21,6 mm
Kop-Ø D ₂	25,8 mm
Sleutelwijdte ₂	18 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

