



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5xD, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 18
GTIN	4045197717740
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 36 mm

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Schachtlengte L_s: 56 mm

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	25 mm
Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Nuttige lengte L ₁	36 mm
Spanschroeven	232990 TX9
Schachtlengte L _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5xD

Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9