

SWISS TOOLS

Boorstangschacht met trillingsdemping, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat: 63/32-185 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	320103 63/32-185
GTIN	2050001772800
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijdkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Inwendige koeling: ja

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	185 mm
Schacht-Ø	63 mm
Ø D	32 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

