

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht met trillingsdemping, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat:  
63/25-150 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320103 63/25-150
GTIN	2050001772879
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

**Toepassing:**

Voor de opname van wisselsnijkkoppen.

**Opmerking:**

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Inwendige koeling: ja

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	150 mm
Schacht-Ø	63 mm
Ø D	25 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

