

SWISS TOOLS

Boorstangschacht, PSC, Schacht-Ø / Ø D – A-maat: 40/32-110mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	110 mm
Schacht-Ø	40 mm
Ø D	32 mm
Opname	PSC
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel