

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9540, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).

Positieve geometrie voor hoge voedingen.

Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Bij voorkeur bij moeilijke toepassingen (onderbroken snedes) gebruiken.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 4,8 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 10T5ZEER U
Soort	HB9540

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	360 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	310 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Uni	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		