



## Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 25, Boring d2 (H6): 16 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319180 16
GTIN	4045197717559
Artikelklasse	32V

### Omschrijving

#### Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 25

Buiten-Ø d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

### Technische beschrijving

Boring d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Buiten-Ø d <sub>3</sub>	36 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25

Producttype

VDI-gereedschapsopname