

HOLEX**Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1950mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949521 1950
GTIN	4062406082031
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

verstevigde deuren. DOM-draaigreep met **stiftcilinderslot**. Legborden verstelbaar in een raster van 15 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**, niet met andere lak leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	930 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Hoogte	1950 mm
Nuttige hoogte	1857 mm
Aantal legborden	4

Gewicht	63 kg
Diepte	400 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	70 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	450 kg
Deuropeningshoek	125 graden
Hoogteverstelling in raster	15 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Legborddragerset voor vleugeldeurkasten20-delig	959011
Extra legbord Type 935	949524 935