



Garderobekast met schuin dak, zitbank en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer

949640 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartmentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten van de bank standaard van beuken, profiel ca. 60x35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt. Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, zitbank vergelijkbaar met antracietgrijs, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------------------|
| Diepte | 500 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Zitbank hoogte | 420 mm |
| Zitbank breedte | 900 mm |
| Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte | 360 - 530 mm |
| Zitbank diepte | 315 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Per compartiment nuttige breedte | 220 mm |
| Hoogte achter | 2290 mm |
| Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1260 mm |
| Hoogte voor | 2090 mm |
| Per compartiment nuttige diepte | 465 mm |
| Materiaaldikte | 0,8 mm |
| Deuropeningshoek | 110 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Producttype | Garderobekast |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Spiegel Type 1 | 949770 1 |
| Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm | 949760 300 |
| Kledinghanger Aantal 10 | 949775 10 |
| Kledinghanger Aantal 1 | 949775 1 |
| Schoenenbak van kunststof Type 1 | 949761 1 |