

HOLEX**Garderobekast met schuin dak, zitbank en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer

949640 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving**Uitvoering:**

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartmentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten van de bank standaard van beuken, profiel ca. 60x35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt. Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, zitbank vergelijkbaar met antracietgrijs, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte achter	2290 mm
Zitbank diepte	315 mm
Hoogte voor	2090 mm
Zitbank hoogte	420 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Zitbank breedte	610 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Breedte	610 mm
Gewicht	59 kg
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Spiegel Type 1	949770 1