



Garderobekast met schuin dak, voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer

949712 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Uitvoering van de garderobekast zoals beschreven onder nr. 949620.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord breedte

220 mm

Hoogte voor	1800 mm
Hoogte achter	2000 mm
Per compartiment nuttige breedte	2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Breedte	610 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	49 kg
Legbord diepte	465 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm	949760 300
Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Spiegel Type 1	949770 1