

Garant
VBMT 110304, Soort: HB7415


Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 110304 HB7415 Soort: HB7415
 Spaanbreker: TIS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1 mm
 Voeding f : 0,1 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Voeding f	0,1 mm/omw,

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien