

**Garant****HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, Ø D: 18,5 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231660 18,5
GTIN	4045197714442
Artikelklasse	21M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 18 mm

Voeding f in GG(G): 0,36 mm/omw,

**Technische beschrijving**

voor basiselement Ø D	18 mm
Voeding f in GG(G)	0,36 mm/omw,
Ø D	18,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HB7725

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren