



Cardangewricht, 1/4 inch, Type: 1/4



Bestelgegevens

Bestelnummer	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN 3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingdelen 'blind' aaneengekoppeld worden.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

totale lengte: 37 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
totale lengte	37 mm
met QuickRelease	nee
Producttype	Verbindingsdeel

Accessoires

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig inchmaten	630561
Dopsleutelassortiment voor Torx®-schroeven, 1/4 inch-vierkant 21-delig	630761
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig Type 6	630266 6
Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig Type 6	630016 6
Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 63-delig	630021
Dopsleutelassortiment, 1/4; 3/8 inch-vierkant 48-delig	630006
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig Type 6	630066 6
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 19-delig Type 6	630166 6
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 33-delig metrisch / inch	630661
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 36-delig Type 6	630861 6