



Cardangewricht, 1/2 inch, Type: 1/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingdelen 'blind' aaneengekoppeld worden.

Norm:

DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

T.b.v. :

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

totale lengte: 71 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
totale lengte	71 mm
met QuickRelease	nee
Producttype	Verbindingsdeel

Accessoires

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 31-delig Type 6	638016 6
Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 63-delig	630021
Dopsleutelassortiment metrisch/inch, 1/2 inch-vierkant 45-delig	638810
Dopsleutelassortiment en steekringsleutels, 1/2 inch-vierkant 47-delig	638561
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 31-delig Type 12	638016 12
Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig Type 6	630016 6
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig Type 6	639066 6
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig Type 6	637816 6
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 39-delig	639261
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 21-delig Type 6	638166 6
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig Type 6	637916 6
Assortiment doppen voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 21-delig	639701
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig Type 12	637816 12
Dopsleutelassortiment, inchmaten, 1/2 inch-vierkant 23-delig	638711