

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9640, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).

Positieve geometrie voor hoge voedingen.

Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,8 mm
Voeding f_z per tand	1 mm
Type	INOX
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 10T5ZEER M
Soort	HB9640

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	360 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	320 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		