

**Garant**
**HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, Ø D: 9 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231660 9
GTIN	4045197714244
Artikelklasse	21M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 9 mm

Voeding f in GG(G): 0,21 mm/omw,

**Technische beschrijving**

voor basiselement Ø D	9 mm
Voeding f in GG(G)	0,21 mm/omw,
Ø D	9 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HB7725

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren