

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, Ø D: 28,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231660 28,5
GTIN	4045197714701
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 28 mm

Voeding f in GG(G): 0,43 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in GG(G)	0,43 mm/omw,
Ø D	28,5 mm
voor basiselement Ø D	28 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HB7725

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren