

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250035 32/12  |
| GTIN          | 4062406082970 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 38 mm               |
| Totale lengte L               | 288 mm              |
| Onderlegplaat                 | 259033 2            |
| Instelhoek $\kappa$           | 95 graden           |
| geschikte wisselplaat         | CN.. 1204..         |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 22 mm               |
| Spanhoogte $L_2$              | 31 mm               |
| Plaatafmeting                 | 12 mm               |
| Onderlegplaatschroef          | 259027 2            |
| ISO-code houder               | A32X DCLNR/L12      |
| Klemstuk, schroef, O-ring     | 259036 1            |
| Schacht-Ø $D_s$               | 35 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Binnendraaidiepte tot         | 3xD                 |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang