

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 12×20G,
Bladlengte: 1500/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922051 1500/3
GTIN	4062406083533
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
---------------------------	-------

Serie	vario
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Aantal lades	3
Lades nuttige breedte in G	12
Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Hoogte	950 mm
Gewicht	93 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500