


**Garant****SOGX 110509, HB6535, Type: UNI**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	234082 UNI
GTIN	4062406084332
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Advies:**

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Voeding f: 0,08 - 0,18 mm/omw.

## Technische beschrijving

Type	UNI
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
Soort	HB6535
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,08 - 0,18 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	150 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		