

**Schuurband keramische korrel XK870T, 6×520 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558398 40
GTIN	4018875121849
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schuurband XK870** met zelfscherpnde **keramische korrel (CER)** voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (**TOP Size**) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.

T-linnen (robuust-flexibel) voor de toepassing op **met de hand geleide machines**.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals **edelstaal, nikkellegeringen, chroom**, titanium, aluminium.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	40
---------------	----

Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	6 mm
Schuurband lengte	520 mm
Productnaamattribuut	6x520 mm
Producttype	Schuurband