

Garant**Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 8,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273100 8,0
GTIN	4062406085353
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Steekbreedte w	8 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7035
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		