

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923614 1500
GTIN	4062406085988
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet, hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts): 1

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Onderbouw breedte	1300 mm

Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	850 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	165,6 kg
Aantal lades	4
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Materiaal wiel	Massief rubber
Stootranden	nee
ComfortClose	nee
Greep	nee
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Werkblad dikte	50 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Süd
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 150 mm	927805 150