

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met bamboeblad, 20×20G,
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923611 1500
GTIN	4062406085971
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet, hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Lades nuttige diepte in G	20

Materiaal wiel	Massief rubber
Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	158,6 kg
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Werkblad lengte	1500 mm
Greep	nee
ComfortClose	nee
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw breedte	1300 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Werkblad diepte	750 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
kan omlaag worden gebracht	ja
Aantal lades	4
Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Stootranden	nee
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Werkblad dikte	50 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Süd
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 150 mm	927805 150
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75