



## Variabele schroefklem met speciale aandrukplaat en 2 knevelgrepen, Spanwijdte: 2000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	861750 2000
GTIN	4008158036380
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Variabele schroefklem – nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes tot 2 m!** Rail van getrokken profielstaal, verzinkt. Met aan beide zijden een zonder gereedschap los te maken eindstop. Glijdende bek van temperstaal, matrijsgesmeed. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale aandrukplaat. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

#### Toepassing:

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op het gebied van hout en metaal dankzij het modulaire principe. Glijdende bekken kunnen door andere worden vervangen of met andere worden aangevuld. Zonder gereedschap omzetbaar van spannen naar spreiden. Klem kan ook door een opening in het werkstuk worden geschoven. Centrische positionering op het werkstuk voorkomt kantelen. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 6500 N.**

#### Opmerking:

Reservevesteunen zie reserveonderdelenlijst nr. 861756 (knevelgreep), 861757 (houten greep) of 861758 (hefboomgreep).

### Technische beschrijving

Gewicht	7,15 kg
Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	2000 mm
Doorsnede van de geleiderail	27×13 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Glijdende bek met knevelgreep	861756
Glijdende bek met houten greep	861757
Glijdende bek met hefboomgreep	861758