

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 950 mm met bamboeblad, 20×20G,
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923631 1500
GTIN	4062406086039
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet, hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm

Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Stootranden	nee
Aantal lades	4
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Hoogte	950 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Lades nuttige diepte in G	20
kan omlaag worden gebracht	ja
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Materiaal wiel	Massief rubber
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Gewicht	166,1 kg
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Greep	nee
Onderbouw diepte	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Süd
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927805 125
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 150 mm	927805 150
Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1