

Garant GRIDLINE

Werkbank, links deur, midden open, rechts 4 lades, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 921164 2000 |
| GTIN | 4062406086367 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten. Behuizing met deur en hoogteverstelbaar legbord.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

| | |
|--|--|
| Onderbouw breedte | 1900 mm |
| Onderbouw diepte | 700 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Hoogte | 850 mm |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Aantal lades | 4 |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 525 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Gewicht | 174,3 kg |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Werkblad lengte | 2000 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Werkbank hoogte | 850 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Bladdikte | 50 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Deuropeningshoek | 180 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20×20G |
| Producttype | Werkbank |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| lade Fronthoogte lade 100 mm | 927800 100 |
| Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003 | 950050 003 |
| lade Fronthoogte lade 150 mm | 927800 150 |
| lade Fronthoogte lade 200 mm | 927800 200 |
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| lade Fronthoogte lade 75 mm | 927800 75 |