

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Spaanbreker	SG
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Hoekradius	1,2 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien