

**Garant****Wisselplaat voor het graveren, HB7525, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Artikelklasse	21Y

**Omschrijving**

Wisselplaat voor het graveren UNI Voeding f: 0,003-0,03 mm

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,003-0,03 mm
Snijmateriaal	HM
Type	UNI
Soort	HB7525
Tophoek	60 graden
Hoekradius R <sub>e</sub>	0,08 mm
Aanzetlengte b	0,4 mm
t <sub>max</sub>	2 mm
W <sub>max</sub>	2,71 mm
Producttype	Wisselplaat voor het graveren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	M
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		