

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Type	ST900
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120504 PDER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	320 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		