

**Werkjack Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 102****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091312 102
GTIN	4030913068152
Artikelklasse	06I

Omschrijving**Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimprijve materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

Werkjack met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Blinde ritssluiting aan voorzijde.**
- **Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.**
- **Twee zijzakken.**
- **Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Werkjack in de kleurencombinatie **korenblauw / marine** onder nr. 091311.

Technische beschrijving

Mouwafsluiting	verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting
Zijzakken	opgezet
Met band	Elastiek in de band
Aantal zijzakken	2
blinde sluiting	ja
Maat FR	44L
Plaats vak voor mobiele telefoon	op de linkermouw
Jassluiting	Ritssluiting
Confectiemaat DE	102
Plooien in rugdeel	ja
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting	2
Maat IT	44L
Serie	Highline
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	44L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	leisteel / zwart
Producttype	Werkjack

