

Garant**Adapterplaat voor XPENT-opzetbek mobiel, voor bekbreedte b: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361297 125
GTIN	4062406090289
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met XPENT-opzet- en voorzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor opname van de XPENT-opzetbek.

Materiaal:

Gehard staal

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361123 tot 361134.

Technische beschrijving

Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT

Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Serie	Xpent
Hoogte h	18 mm
Lengte l	83 mm
Producttype	Adapterplaat