



Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	313117 200
GTIN	2050001928764
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot Ø 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-Ø.**

Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.

Basisbekken met schuine vertanding.

Speciale vormgeving met spuitrand.

Drukknop voor bek wisselen.

Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).

Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4800 min ⁻¹
Doorlaat E	52 mm
Buiten-Ø A	206 mm
Gewicht	16,2 kg
Klauwhoogte D	86,3 mm
Type	200
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	8 - 208 mm
Centreer-Ø B	185 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	72 - 224 mm
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Spanslag per bek S	7 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 200	313207 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313250 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313205 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313210 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313200 200