



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 165



Bestelgegevens

Bestelnummer	313455 165
GTIN	2050001929587
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Boringafstand b	20 mm
voor schroefdraad DIN 912	M10
Hoogte H	40 mm
Voor klauwplaatype	165 mm
Breedte B	35 mm
Lengte L	80 mm

Groefbreedte D	14 mm
Boringafstand a	15 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken