

Garant**ER-spanmoer aan binnenzijde, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309621 25
GTIN	4062406093457
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Spanmoer aan de binnenzijde, met buitendraad. **Met groeven.**

T.b.v.:

ER-spantanghouder met binnendraad.

Accessoires:

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	55 Nm
Buiten-Ø D	32 mm
Schroefdraad	M32×1,5
Sleutelwijdte SW	24 mm

Totale lengte L	14,5 mm
Voor ER	25 mm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer