

**Garant****Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2:  
19/30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274012 19/30
GTIN	4062406094102
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek-Ø $D_2$	30 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	16 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	19 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder