

Garant
**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 44/60mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	274032 44/60
GTIN	4062406094140
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 1 moet apart worden besteld.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Systeemsleutel: ja

Steekbreedte w : 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 26 mm

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D_2	60 mm
maximale snijdiepte t_{max}	26 mm
minimale 1e insteek-Ø D_1	44 mm
Inzetsoort	links

Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder