



Segmentbekkenet 3-delig, Aluminium, Voor klauwplaatype: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313737 315
GTIN	2050001929761
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Voor klauwplaatype	315 mm
Boringafstand a	45 mm
Groefbreedte D	21 mm
Lengte L	117 mm
Hoogte H	78 mm
Breedte B	240 mm
Boringafstand b	30 mm

Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken