

**Garant****Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 114/160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274072 114/160
GTIN	4062406094416
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

$D_2$  = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek-Ø $D_1$	114 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	70 mm
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	160 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm

Producttype

Snijplaathouder