

**Garant****Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 29/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274014 29/40
GTIN	4062406094485
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte t <sub>max</sub>	14 mm
minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	29 mm
maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	40 mm
Inzetsoort	rechts
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder