

**Garant****Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek  
D1 / D2: 334/999mm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 274074 334/999 |
| GTIN          | 4062406094928  |
| Artikelklasse | 21U            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

$D_2$  = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

**Technische beschrijving**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| maximale 1e insteek-Ø $D_2$   | 999 mm |
| maximale snijdiepte $t_{max}$ | 50 mm  |
| minimale 1e insteek-Ø $D_1$   | 334 mm |
| Inzetsoort                    | rechts |
| Systeemsleutel                | ja     |
| Steekbreedte w                | 8 mm   |

Producttype

Snijplaathouder