

Garant
**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 44/60mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 274036 44/60 |
| GTIN | 4062406094973 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving
Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 1 moet apart worden besteld.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Systeemsleutel: ja

Steekbreedte w : 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 16 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------|
| minimale 1e insteek-Ø D_1 | 44 mm |
| maximale 1e insteek-Ø D_2 | 60 mm |
| maximale snijdiepte t_{max} | 16 mm |
| Inzetsoort | links |

| | |
|----------------|-----------------|
| Systeemsleutel | ja |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |