

**Garant****Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek  
D1 / D2: 344/999mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274036 344/999
GTIN	4062406095130
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale  $\varnothing$  voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale  $\varnothing$  voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek- $\varnothing$ $D_1$	344 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	20 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing$ $D_2$	999 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder