

**HOLEX****Steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566672 125
GTIN	4045197718273
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

**Harde, niet-vertormbare** fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlaklijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

**Technische beschrijving**

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø	125 mm
Hardheidsgraad	hard
Schroefdraad	M14
Producttype	Steunschijf

