

HOLEX**Steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566672 180
GTIN	4045197718280
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Harde, niet-vertormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlaklijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Buiten-Ø	180 mm
Hardheidsgraad	hard
Schroefdraad	M14
Producttype	Steunschijf

