

AEG

Handboormachine met één stand, Type: BE750R



Bestelgegevens

Bestelnummer	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:**AEG Krachtige boormachine –**

- In extreem korte uitvoering voor werken in kleine ruimtes.
- Robuuste snelspanboorhouder voor snel wisselen van gereedschap.
- Elektronica met toerentalregeling.
- Ergonomisch design en softgrip voor maximaal bedieningscomfort.

Voordeel:

Extreem korte uitvoering.

Levering:

Inclusief 1,5 – 13 mm-snelspanboorhouder, werktas, netkabel 4 m.

Technische beschrijving

Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,8 kg
Wattage	750 W
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm

Rechts-/linksom draaien	ja
Fabrikantnummer	BE750R
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Boorhouderopname	SSBF 1 – 13
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Toerentalbereik	0 - 3000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16