

KERN**Kraanunster type HFD, Maximaal weegbereik: 12000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479439 12000
GTIN	4045761202740
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.

Robuuste kraanunster met hoge resolutie, tot 12 ton. Cijferhoogte 30 mm. Bedrijfsduur van de accu ca. 30 uur.

Levering:

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal incl. accu en netadapter.

Technische beschrijving

Totale lengte	573 mm
Behuizing hoogte	129 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Aflezings	1000 g
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C

Kalibratie	Prijs op aanvraag
Behuizing diepte	145 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Maximale afwijking van maximale waarde	0,2 %
Behuizing breedte	194 mm
Nettogewicht	20 kg
Aflezings bovenste weegbereik	5000 g
Aflezings middelste weegbereik	2000 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Unster/kraanunster

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------